

300740

**Kruisschak. 10 AX met invoerstuk, opbouwserie, wit**

**Technische eigenschappen**

AT\_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 10 A

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Materiaal**

Kleur Wit

RAL-code 1013

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Duroplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

**Identificatie**

Samenstelling Basiselement met complete behuizing

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Schroefbevestiging

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen 1

**Afmetingen**

Inbouwdiepte 0

Inbouwdiepte inbouwdozen 0

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP IP20

**Uitvoering**

Bedieningselement Enkele wip

**Teksten**

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met steekklemmen

Schakelmodus Kruis