



301640

Wisselschak. 10 AX met controleverl. opbouwserie, wit

Technische eigenschappen

AT_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Materiaal

Kleur Wit

RAL-code 1013

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Duroplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling Baselement met complete behuizing

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Inbouwdiepte 0

Inbouwdiepte inbouwdozen 0

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Te verlichten met gloei- en glimlamp met N-klem,
Met glimlamp-element met N-klem bestelnr. 1675,
Voor verlichtings- en controlecircuit

