



301649

Wisselschak. 10 AX met controleverl. opbouwserie, polarwit

Technische eigenschappen

AT_PUBSwitchingCurrent	10 AX (100W LED (SBL))
------------------------	------------------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Kleur	Polarwit
-------	----------

RAL-code	9010
----------	------

Afwerking oppervlakte	Glanzend
-----------------------	----------

Materiaal	Duroplast
-----------	-----------

Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
-------------------------	-------------

Identificatie

Samenstelling	Basiselement met complete behuizing
---------------	-------------------------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klembevestiging, Schroefaansluiting
---------------	-------------------------------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Inbouwdiepte	0
--------------	---

Inbouwdiepte inbouwdozen	0
--------------------------	---

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Verlichting	Te verlichten met gloei- en glimlamp met N-klem, Met glimlamp-element met N-klem bestelnr. 1675, Voor verlichtings- en controlecircuit
-------------	--

Schakelmodus	Wissel
--------------	--------