



3031

Wipschakelaar

Technische eigenschappen

AT_PUBSwitchingCurrent	10 AX (100W LED (SBL))
------------------------	------------------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Teksten

Montagewijze	Met spreidklemmen, Voor schroefbevestiging
--------------	--

Aansluitwijze	Met steekklemmen
---------------	------------------