



303212

Schak. 2-polig 16 AX

Technische eigenschappen

AT_PUBSwitchingCurrent 16 AX (200W LED (SBL))

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal, Kunststof

Identificatie

Samenstelling Basiselement

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klemmontage

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK07

Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

Teksten

Montagewijze Met spreidklemmen

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

