



303303

### Schak. 3-polig 16 AX

#### Technische eigenschappen

AT_PUBSwitchingCurrent	16 A
------------------------	------

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Spanning

Nominale spanning	400 V
-------------------	-------

#### Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
-----------	-------------------

#### Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klemmontage
---------------	-------------

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	31 mm
--------------	-------

Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm
--------------------------	-------

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Slagvastheid IK	IK05
-----------------	------

#### Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

#### Teksten

Montagewijze	Met spreidklemmen
--------------	-------------------

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
-------------	---------------------------------------

Schakelmodus	3-polig uit, Met voorgedefinieerde neutrale positie
--------------	---