



3035

Serieschak.

Technische eigenschappen

AT_PUBSwitchingCurrent	10 AX (100W LED (SBL))
------------------------	------------------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klemmontage, Schroefaansluiting
---------------	---------------------------------

Afmetingen

Inbouwdiepte	31 mm
--------------	-------

Teksten

Montagewijze	Met spreidklemmen
--------------	-------------------

Aansluitwijze	Met steekklemmen
---------------	------------------