



3036

Wisselschak.

Technische eigenschappen

| | |
|------------------------|------------------------|
| AT_PUBSwitchingCurrent | 10 AX (100W LED (SBL)) |
|------------------------|------------------------|

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 10 A |
|-----------------|------|

Installatie, montage

| | |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Materiaal

| | |
|-----------------------|-----|
| Afwerking oppervlakte | Mat |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------|-------------------|
| Materiaal | Metaal, Kunststof |
|-----------|-------------------|

Identificatie

| | |
|---------------|--------------|
| Samenstelling | Basiselement |
|---------------|--------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|-------------|
| Aansluitwijze | Klemmontage |
|---------------|-------------|

Bediening en signalering

| | |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 1 |
|----------------|---|

Afmetingen

| | |
|--------------|-------|
| Inbouwdiepte | 31 mm |
|--------------|-------|

| | |
|--------------------------|-------|
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 35 mm |
|--------------------------|-------|

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--|------|

| | |
|-----------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
|-----------------|------|

Uitvoering

| | |
|-------------------|------------|
| Bedieningselement | Enkele wip |
|-------------------|------------|

Teksten

| | |
|--------------|--|
| Montagewijze | Met spreidklemmen, Voor schroefbevestiging |
|--------------|--|

| | |
|---------------|------------------|
| Aansluitwijze | Met steekklemmen |
|---------------|------------------|

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Verlichting | Voor verlichtings- en controlecircuit |
|-------------|---------------------------------------|

