




303650

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
Schakelstroom	10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal, Kunststof

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	2
----------------	---

Afmetingen

Inbouwdiepte	19,50 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Teksten

Aansluitwijze	Met steekklemmen
Montagewijze	Geringe inbouwdiepte, Voor schroefbevestiging, Zonder spreidklemmen
Schakelmodus	Uit/omschakelen
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit