



303808

## Dubbele wisselschak. gescheiden ingang

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Bedieningselement	Dubbel wip
AT_PUBSwitchingCurrent	10 AX (100W LED (SBL))

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal, Kunststof

#### Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klemmontage
---------------	-------------

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen	2
----------------	---

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	31 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

#### Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Met spreidklemmen
Schakelmodus	Dubbel uit/wissel, gescheiden ingangsklemmen
Verlichting	Voor verlichting