




30483512



Dubbele wisselschak. berker W.1, polarwit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
Nominale stroom	10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage, Oppervlaktemontage
---------------	-----------------------------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling	Bedieningselement
---------------	-------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	2
----------------	---

Afmetingen

Inbouwdiepte	12 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	0

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Slagvastheid IK	IK05

Uitvoering

Bedieningselement	Dubbel wip
-------------------	------------

Aansluiting

Type connector/steker	Bajonetsluiting
-----------------------	-----------------

Teksten

Montagewijze	Voor schroefbevestiging
--------------	-------------------------

Aansluitwijze	Met steekklemmen
Verlichting	Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)
Schakelmodus	Wisselcontact/omschakelaar