



30653512

### Jal.-serieschak. 1-polig, berker W.1, polarwit

#### Technische eigenschappen

##### Materiaal

Afwerking oppervlakte Mat

##### Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker Schakelaar 1-polig

##### Spanning

Nominale spanning 250 V

Gerelateerde Series W.1

AT\_PUBSwitchingCurrent 10 A

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP55

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -25 - 35 °C

##### Teksten

Schakelmodus Met mechanische en elektrische vergrendeling om inschakelen van beide zijden te voorkomen

Aansluitwijze Met steekklemmen