



30653515

Jal.-serieschak. 1-polig, berker W.1, grijs

Technische eigenschappen

Materiaal

Kleur	Grijs
Afwerking oppervlakte	Mat

Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker	Schakelaar 1-polig
-----------------------------------	--------------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 35 °C
---------------------	-------------

Teksten

Schakelmodus	Met mechanische en elektrische vergrendeling om inschakelen van beide zijden te voorkomen
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Gerelateerde Series	W.1