



30753505



Serieschak. met behuizing, berker W.1 ECO, grijs

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
Nominale stroom	10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	31,3 %

Identificatie

Samenstelling	Basiselement met complete behuizing
---------------	-------------------------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	2
----------------	---

Afmetingen

Inbouwdiepte	0
Inbouwdiepte inbouwdozen	0

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
--	------

Uitvoering

Bedieningselement	Dubbel wip
-------------------	------------

Teksten

Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Schakelmodus	Serie