



30763505



Wisselschak. met behuizing, berker W.1, grijs

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Materiaal

Kleur Grijs

Materiaal Thermoplast

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Inbouwdiepte 0

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP55

Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met steekklemmen