



30763522

Wisselschak. verlicht (blauw) met behuizing, berker W.1, polarwit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
Nominale stroom	10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling	Basiselement met complete behuizing
---------------	-------------------------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Inbouwdiepte	0
Inbouwdiepte inbouwdozen	0

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
--	------

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

Teksten

Aansluitwijze	Met N-klem, Met steekklemmen
Verlichting	Met blauwe led-lamp 230 V, Voor verlichting
Schakelmodus	Wissel