



30863532

Wisselschak. met tekstv. verl. (blauw), berker W.1, p.wit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage, Oppervlaktemontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Materiaal

Afwerking oppervlakte Glanzend, Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Inbouwdiepte 12 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP55

Teksten

Aansluitwijze Met N-klem, Met steekklemmen

Verlichting Met blauwe led-lamp 230 V, Voor verlichting