



Deksel voor BKF/BKW 600x800mm gestanst Q12 244x244mm

Technische eigenschappen

Type	
Type bedieningspaneel	
Aantal toetsen	
Montagevoorschriften	
Oppervlakteafwerking	
Closed	Nee
Pole fastening	Nee
Met doorlusfunctie	Nee
Add-on device	Nee
Met kabelgeleiders	Nee
Gland plate category	
Cover mounting opening	Ja
Sealable	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Suitable as rear panel	Nee
Suitable as side panel	Nee
Suitable for functional integrity according to DIN 4102-12	Nee
Uitvoering van zijwand	
Uitvoering	
Antibacterial treatment	Nee
Empty housing	Nee
Symetrical	Nee
Gekoppelde voeding	
Formaat apparaatbouwbaarheid	
Compatibel met montage DIN-rail	Nee
Geschikt voor bliksembeveiliging	Nee
Met of zonder indicator	
With Contact position indicator	Nee
With fault indicator	Nee

Bussysteem Funkbus	Nee
Kanaalverbinding	
Hoogste verbindingsuitlijning voor modulaire apparatuur	
Uitlijning onderaansluiting voor modulaire apparatuur	
Nominale spanning	
Type voedingsspanning	
Frequentie	
Zekeringskarakteristiek	
Nominal installation size	Q12
Dekselmontage	
Deksel met flexibele rand	
Dekselbevestiging borgend	nee
Uitvoering deksel	
Hendeltype	
Deurtype voor de kasten	
Type deksel	
Deurvergrendeling	
Deurvleugel	
With cut out	Nee
Type deksel	
Transparante deksel/deur	Nee
Tekstveld	
Serie-kleur	
Speciale kleur design-lijn	
Kleur	
Kleur	verzinkt
Oppervlaktebehandeling	
Materiaal van behuizing	
Metaal : legering naam	
Bestandsdeel	
Bestandsdeel	staal
Materiaal van de behuizing	
Materiaalgroep	Staal
Oppervlak	
Kleur van markeringsclip	
Oppervlaktebehandeling	verzinkt
Transparant	Nee
Surface treatment of busbar	
Type bovenaansluiting voor modulaire apparatuur	
Aandraaimoment	
Bodemperforatie	

Montagewijze	
Type bovenste railklem voor modulaire apparatuur	
Type onderste railclip voor modulaire apparatuur	
Montageopening	Voor cassette
Onderste verbindingstype voor modulaire apparatuur	
Demonteerbaar bovenaan voor modulaire apparatuur	Nee
Demonteerbaar onderaan voor modulaire apparatuur	Nee
Montagewijze	
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor een product met hulpcontact	Nee
Montage van rails horizontaal-verticaal	
Suitable for wall mounting	Nee
Aansluitdoorsnede soepele aders	
Aansluitdoorsnede massieve aders	
Geschikt voor apparaten met N-leider	Nee
Inclusief railsysteemklemmen	
Plaats van PE/N-klemmen in verdelerveld	
Soort verbinding	
Connection without tools	Nee
AWG bereik	
Kabeltype	
Leidingdoorsnede	
Suitable for cylindrical-cable	Nee
Inschakelhelderheid instelbaar	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Delivery on roll	Nee
Met deksel	Nee
Type montagetoebehoren	
Toebehoren	
Uitgevoerd met	
Aansluitruimte	
Mounting plate included	Nee
Aan-/uitschakelaar	Nee
Aantal kamers	
Uitbreiding mogelijk	Nee
Afgeschermd	Nee
Invoerstukken	
Onderdelen	
Uitbreiding mogelijk	Nee

Equipped with connectors	Nee
Metering exchange plate included	Nee
Cover detachable	Nee
Hinging	Nee
Quick lock	Nee
Accept terminal cover	Nee
Cable fixing clips included	Nee
Pitched roof	Nee
With backside door	Nee
With bottom plate	Nee
With busbar	Nee
With connection opening	Nee
Protective earth pin round	Nee
With protective film	Nee
With protrusion / offset	Nee
Met zuil (basis)	Nee
Met transparante coderingstrookhouder	Nee
Differentiatie functie 1 WEB	
Differentiatie functie 2 WEB	
Differentiatie functie 3 WEB	
Keurmerken	EN50085-2-2
Europese richtlijn RoHs	vrijwillige overeenstemming
UL 94 classificatie	
Europese richtlijn WEEE	
Beschermingsklasse IEC-61140	
Toepassing	
Mechanische bescherming slagvastheid IK	
Beschermingsgraad (IP)	
Beschermingsklasse	
Gloeidraad test	
Halogeenvrij	Ja
Classificatie brandwerendheid	
Slagvastheid	
Ultraviolet resistent	Nee
Vuurvastheid	
Graad van vervuiling IEC 664	
Hoogte	

Tropenbestendigheid	
Geïsoleerd	Nee
Vorm	
Slotted	Nee
Categorie	
Serie	
Hoofdesignreeks	
WA symbool	
WA symbool	