



3315439004

High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker Arsys, edelstaal

Technische eigenschappen

Aansluiting

Type connector/steker	HDMI
Aantal aansluitingen	1

Frequentie

Frequentie	50 - 85 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	RVS
RAL-code	9022
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal, Kunststof, RVS
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	28,30 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	28 mm
Inbouwdiepte	41 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Samenstelling

Afgeschermd	Ja
Met stofbescherming	Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK02

Teksten

Uitgang	Met rechte uitgang
Tekst	Zonder tekstveld
Draagplaat/draagring	Met oplegging