



38122145

Jal.sch. 2P + c.st, berker R.classic zwart

Technische eigenschappen

Materiaal

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Kleur | Zwart |
| RAL-code | 9005 |
| Afwerking oppervlakte | Glanzend |
| Materiaal | Metaal, Kunststof |

Bediening en signalering

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker | Schakelaar 2-polig |
|-----------------------------------|--------------------|

Spanning

| | |
|------------------------|------------------------|
| Nominale spanning | 250 V |
| Gerelateerde Series | Serie berker R.classic |
| AT_PUBSwitchingCurrent | 10 AX (100W LED (SBL)) |

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--|------|

Teksten

| | |
|---------------|--------------------|
| Schakelmodus | Met 0-stand |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |