



382610

Wisselschak. 2-polig voor sleutelcilinder (NIET voor IP44)

Technische eigenschappen

AT_PUBSwitchingCurrent	16 AX (100W LED (SBL))
------------------------	------------------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Materiaal	Metaal, Kunststof
-----------	-------------------

Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Inbouwdiepte	31 mm
--------------	-------

Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm
--------------------------	-------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Uitvoering

Bedieningselement	Sleutel
-------------------	---------

Teksten

Montagewijze	Voor schroefbevestiging, Zonder spreidklemmen
--------------	---

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Verlichting	Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)
-------------	---

Schakelmodus	2-polig uit/wissel
--------------	--------------------