



382610

## Wisselschak. 2-polig voor sleutelcilinder (NIET voor IP44)

### Technische eigenschappen

AT\_PUBSwitchingCurrent 16 AX (100W LED (SBL))

### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

### Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

### Spanning

Nominale spanning 250 V

### Materiaal

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal, Kunststof

### Identificatie

Samenstelling Basiselement

### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

### Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

### Afmetingen

Inbouwdiepte 31 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

### Uitvoering

Bedieningselement Sleutel

### Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging, Zonder spreidklemmen

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)

Schakelmodus 2-polig uit/wissel