



383620

Wisselschak. voor sleutelcilinder

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Sleutel
-------------------	---------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
Schakelstroom	16 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
-----------	-------------------

Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Inbouwdiepte	31 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP44
----------------------	------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Voor schroefbevestiging, Zonder spreidklemmen
Schakelmodus	Uit/omschakelen