



383620

## Wisselschak. voor sleutelcilinder

### Technische eigenschappen

AT\_PUBSwitchingCurrent 16 AX (200W LED (SBL))

### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

### Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

### Spanning

Nominale spanning 250 V

### Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

### Identificatie

Samenstelling Basiselement

### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

### Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

### Afmetingen

Inbouwdiepte 31 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP44

### Uitvoering

Bedieningselement Sleutel

### Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging, Zonder spreidklemmen

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Schakelmodus Uit/omschakelen