



383803

Groepen draai-imp.dr. berker 1930/Glas/R.classic

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Uitvoering

Aantal polen	2
--------------	---

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	0
Met terugmeldcontact	Nee
Type drukknop	Groepsdrukknop

Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
Transparant	Nee

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Afmetingen

Diepte	42 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Opdruk	Zonder opdruk
Schakelmodus	Met 0-stand

Gerelateerde Series	Serie berker 1930, Serie berker Glas, Serie berker R.classic
---------------------	--

Gerelateerde Systemen	Serie berker 1930/Glas, Serie berker R.classic
-----------------------	--