



384600

Draai-imp.dr. (verbreek + maak), berker 1930/Glas/R.classic

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	0
----------------	---

Met terugmeldcontact	Nee
----------------------	-----

Type drukknoop	Enkele drukknoop
----------------	------------------

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Materiaal	Metaal, Kunststof
-----------	-------------------

Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
-------------------------	-------------

Transparant	Nee
-------------	-----

Afmetingen

Diepte	42 mm
--------	-------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Montagewijze	Met spreidklemmen
--------------	-------------------

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Schakelmodus	Wisselcontact
--------------	---------------