



384603

Draai-imp.dr. (verbreek + maak), berker 1930/Glas/R.classic

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

Spanning

Nominale spanning 250 V

Uitvoering

Aantal polen 1

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Bediening en signalering

Aantal toetsen 0

Met terugmeldcontact Nee

Type drukknop Enkele drukknop

Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

Transparant Nee

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Afmetingen

Diepte 42 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK07

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Opdruk Zonder opdruk

Gerelateerde Series Serie berker 1930, Serie berker Glas, Serie berker R.classic

Gerelateerde Systeem Serie berker 1930/Glas, Serie berker R.classic