



385203

Jal.schak. 2-polig voor centr. met slot

Technische eigenschappen

Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker Schakelaar 2-polig

Spanning

Nominale spanning 250 V

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Teksten

Schakelmodus Met 0-stand

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Gerelateerde Series

Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker K.1,
Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3,
Serie berker Q.7, Serie berker S.1