



385620

## Imp.dr. voor sleutelcilinder, wisselcontact

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen	0
----------------	---

Met terugmeldcontact	Nee
----------------------	-----

#### Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
-----------	-------------------

Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
-------------------------	-------------

Transparant	Nee
-------------	-----

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

#### Afmetingen

Diepte	42 mm
--------	-------

Inbouwdiepte	31,30 mm
--------------	----------

Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm
--------------------------	-------

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
--	------

Slagvastheid IK	IK07
-----------------	------

#### Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Montagewijze	Voor schroefbevestiging, Zonder spreidklemmen
--------------	---

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Schakelmodus	Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact
--------------	--

Gerelateerde Series	Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7, Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.8, Serie berker S.1
---------------------	---

Gerelateerde Systeem	Serie berker K.x, Serie berker Q.x, Serie berker R.x, Serie berker S.x/B.x
----------------------	---