



3861

### 3-standenschak. met 0-stand

#### Technische eigenschappen

##### Spanning

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Nominale spanning      | 250 - 250 V |
| AT_PUBSwitchingCurrent | 16 A        |

##### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

##### Veiligheid

|  |      |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--|------|

##### Afmetingen

|        |       |
|--------|-------|
| Diepte | 46 mm |
|--------|-------|

##### Materiaal

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Materiaal | Metaal, Kunststof |
|-----------|-------------------|

##### Uitvoering

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Bedieningselement | Draaiknop |
|-------------------|-----------|

##### Teksten

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Schakelmodus  | Met 0-stand 0-1-2-3 |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen  |