



386101

### 3-standenschak. zonder 0-stand

#### Technische eigenschappen

##### Spanning

Nominale spanning 250 - 250 V

##### Stroom / temperatuur

Schakelstroom 16 A

##### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

##### Afmetingen

Diepte 46 mm

##### Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

##### Uitvoering

Bedieningselement Draaiknop

##### Teksten

Schakelmodus Zonder 0-stand: 2-1-3

Aansluitwijze Met schroefklemmen