



386113

3-standenschak. zonder 0-stand

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 250 - 250 V

AT_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Afmetingen

Diepte 42 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

Uitvoering

Bedieningselement Draaiknop

Teksten

Schakelmodus Zonder 0-stand: 2-1-3

Aansluitwijze Met schroefklemmen