



386113

3-standenschak. zonder 0-stand

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	250 - 250 V
AT_PUBSwitchingCurrent	10 AX (100W LED (SBL))

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Afmetingen

Diepte	42 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
-----------	-------------------

Uitvoering

Bedieningselement	Draaiknop
-------------------	-----------

Teksten

Schakelmodus	Zonder 0-stand: 2-1-3
Aansluitwijze	Met schroefklemmen