



3862

Draaischak.s 2-polig 20 A

Technische eigenschappen

AT_PUBSwitchingCurrent	20 A
------------------------	------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	20 A
-----------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
-----------	-------------------

Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Afmetingen

Inbouwdiepte	31 mm
--------------	-------

Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm
--------------------------	-------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Teksten

Montagewijze	Zonder spreidklemmen
--------------	----------------------

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Schakelmodus	2-polig uit
--------------	-------------