



386201

## Draaischak. 2-polig 25 A

### Technische eigenschappen

AT\_PUBSwitchingCurrent 25 A

### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 25 A

### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

### Spanning

Nominale spanning 250 V

### Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

### Identificatie

Samenstelling Basiselement

### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

### Afmetingen

Inbouwdiepte 31 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

### Teksten

Montagewijze Zonder spreidklemmen

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Schakelmodus 2-polig uit