



387500

## Draaischak. Serie, berker 1930/Glas/R.classic

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Bedieningselement Korte draaigreep

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Schakelstroom 10 A

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Spanning

Nominale spanning 250 V

#### Materiaal

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Duroplast

#### Identificatie

Samenstelling Basiselement

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klemmontage

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

#### Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Met spreidklemmen

Schakelmodus Serie

Verlichting Zonder glimlamp