



387503

Draaischak. serie, berker 1930/Glas/R.classic

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Korte draaigreep

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Schakelstroom 10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Materiaal

Materiaal Duroplast

Identificatie

Samenstelling Basiselement

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klemmontage

Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Met spreidklemmen

Schakelmodus Serie

Verlichting Zonder glimlamp