



387700

### Draaischak. kruis, berker 1930/Glas/R.classic

#### Technische eigenschappen

AT\_PUBSwitchingCurrent 10 A

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Spanning

Nominale spanning 250 V

#### Materiaal

Materiaal Duroplast

#### Identificatie

Samenstelling Basiselement

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klemmontage

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

#### Uitvoering

Bedieningselement Korte draaigreep

#### Teksten

Montagewijze Met spreidklemmen

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Zonder glimlamp

Schakelmodus Kruis