



389300

### Draaischak. 2-polig uit, berker 1930/Glas/R.classic

#### Technische eigenschappen

---

AT_PUBSwitchingCurrent	10 A
------------------------	------

#### Stroom / temperatuur

---

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

#### Installatie, montage

---

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Spanning

---

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Materiaal

---

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

---

Materiaal	Duroplast
-----------	-----------

#### Identificatie

---

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

#### Aansluitmogelijkheden

---

Aansluitwijze	Klemmontage
---------------	-------------

#### Afmetingen

---

Inbouwdiepte	31 mm
--------------	-------

#### Veiligheid

---

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

#### Uitvoering

---

Bedieningselement	Korte draaigreep
-------------------	------------------

#### Teksten

---

Montagewijze	Met spreidklemmen
--------------	-------------------

---

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

---

Verlichting	Zonder glimlamp
-------------	-----------------

---

Schakelmodus	2-polig uit
--------------	-------------