



390640

Trekschak. uit/wissel 10 AX met invoerstuk, opbouwserie, wit

Technische eigenschappen

AT_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Materiaal

Kleur Wit

RAL-code 1013

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Duroplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling Basiselement

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Afmetingen

Inbouwdiepte 0

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Uitvoering

Bedieningselement Trekkoord

Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging, Voor wand- en plafondmontage.

Aansluitwijze Met steekklemmen

Schakelmodus Uit/omschakelen