



390640

## Trekschak. uit/wissel 10 AX met invoerstuk, opbouwserie, wit

### Technische eigenschappen

AT\_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

### Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

### Spanning

Nominale spanning 250 V

### Materiaal

Kleur Wit

RAL-code 1013

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Duroplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

### Identificatie

Samenstelling Basiselement

### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

### Afmetingen

Inbouwdiepte 0

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

### Uitvoering

Bedieningselement Trekkoord

### Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging, Voor wand- en plafondmontage.

Aansluitwijze Met steekklemmen

Schakelmodus Uit/omschakelen