



395619

Trekimp.dr. wisselcontact

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	0
Met terugmeldcontact	Ja
Type drukknop	Enkele drukknop

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal, Kunststof
Transparant	Nee

Afmetingen

Diepte	42 mm
Inbouwdiepte	31,20 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Teksten

Aansluitwijze	Met steekklemmen
Montagewijze	Met spreidklemmen, Voor wand- en plafondmontage.
Opdruk	Zonder opdruk
Schakelmodus	Wissel, met separaat meldcontact
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Gerelateerde Series	Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7, Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.8, Serie berker S.1
Gerelateerde Systeem	Serie berker K.x, Serie berker Q.x, Serie berker R.x, Serie berker S.x/B.x