



4040

WCD RA 3-v, schroefklemmen, opbouwserie, wit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Spanning

Nominale spanning 250 V

Aansluiting

Leidingdoorsnede 1,0 - 2,5 mm²

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK02

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

Hoogte 183 mm

Diepte 47 mm

Materiaal

Kleur Wit

RAL-code 1013

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Duroplast

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging, Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot

Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld

Nee

Capaciteit

Aantal modules

3

Teksten

Opdruk

Zonder opdruk

Deksel

Complete behuizing

Beveiliging

Zonder verhoogde aanraakbeveiliging