



4040

**WCD RA 3-v, schroefklemmen, opbouwserie, wit**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Aansluiting**

Leidingdoorsnede	1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup>
------------------	---------------------------

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK02
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

**Afmetingen**

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
Hoogte	183 mm
Diepte	47 mm

**Materiaal**

Kleur	Wit
RAL-code	1013
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Duroplast

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging, Klemmontage

**Samenstelling**

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee

Met slot

Nee

---

**Toebehoren**

Heeft tekstveld

Nee

---

**Capaciteit**

Aantal modules

3

---

**Teksten**

Opdruk

Zonder opdruk

Deksel

Complete behuizing

Beveiliging

Zonder verhoogde aanraakbeveiliging