



41086086

WCD RA met overspanningsbeveiliging, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
----------------------------------	-----

Slagvastheid IK	IK05
-----------------	------

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Hoogte	71 mm
--------	-------

Breedte	71 mm
---------	-------

Materiaal

Kleur	Antraciet
-------	-----------

RAL-code	7021
----------	------

Afwerking oppervlakte	Softfinish
-----------------------	------------

Materiaal	Thermoplast
-----------	-------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

Aansluitwijze	Schroefbevestiging, Klemmontage
---------------	---------------------------------

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
-------------------------	--------

Stekerstand gedraaid	Nee
----------------------	-----

Met klapdeksel	Nee
----------------	-----

Met ronde aardingspen	Nee
-----------------------	-----

Met signaallamp	Nee
-----------------	-----

Met slot	Nee
----------	-----

Toebehoren

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Teksten

Opdruk	Met opdruk
Deksel	Centraalplaat
Verlichting	Met controleled voor voeding/stringen
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging