



41096084

## WCD RA met led-oriëntatieverl. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm

#### Materiaal

Kleur	Aluminium
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Softfinish
Materiaal	Thermoplast

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging, Klemmontage

#### Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

#### Toebehoren

**Capaciteit**

---

Aantal modulen	1
----------------	---

**Teksten**

---

Opdruk	Zonder opdruk
Deksel	Centraalplaat
Verlichting	Extra functie door combinatie van een wandcontactdoos met een oriëntatielamp
Bedrading	Doorbedraden mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Gerelateerde Series	Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7