



41097003

WCD RA met led-oriëntatieverl. berker K.1/K.5, aluminium

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

Veiligheid

| | |
|--|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Ja |
| Slagvastheid IK | IK05 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

Afmetingen

| | |
|--------------|-------|
| Inbouwdiepte | 32 mm |
| Hoogte | 71 mm |
| Breedte | 71 mm |

Materiaal

| | |
|-----------------------|-------------|
| Kleur | Aluminium |
| RAL-code | 9006 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | Thermoplast |

Installatie, montage

| | |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging, Klemmontage |

Samenstelling

| | |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid | Nee |
| Met klapdeksel | Nee |
| Met ronde aardingspen | Nee |
| Met signaallamp | Nee |
| Met slot | Nee |

Toebehoren

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modulen | 1 |
|----------------|---|

Teksten

| | |
|---------------------|--|
| Opdruk | Zonder opdruk |
| Deksel | Centraalplaat |
| Verlichting | Extra functie door combinatie van een wandcontactdoos met een oriëntatielamp |
| Bedrading | Doorbedraden mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf |
| Beveiliging | Verhoogde aanraakbeveiliging |
| Gerelateerde Series | Serie berker K.5 |