



41102022

## WCD RA, controle LED, berker R.1/R.3 rood

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm

#### Materiaal

Kleur	Rood
RAL-code	3003
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging, Klemmontage

#### Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

#### Toebehoren

**Capaciteit**

Aantal modules

1

**Teksten**

Deksel

Centraalplaat

Beveiliging

Verhoogde aanraakbeveiliging

Gerelateerde Series

Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.8