



41106084

WCD RA met controle-led, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	31 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm

Materiaal

Kleur	Aluminium
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Softfinish
Materiaal	Duroplast

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging, Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Ja
-----------------	----

Capaciteit

Aantal modulen	1
----------------	---

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Deksel	Centraalplaat
--------	---------------

Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	------------------------------

Gerelateerde Series	Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7
---------------------	--