



41157009

## WCD RA, schroef, berker K.1/K.5, polarwit

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
----------------------------------	-----

Slagvastheid IK	IK05
-----------------	------

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	31 mm
--------------------------	-------

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Hoogte	71 mm
--------	-------

Breedte	71 mm
---------	-------

#### Materiaal

Kleur	Polarwit
-------	----------

RAL-code	9010
----------	------

Afwerking oppervlakte	Glanzend
-----------------------	----------

Materiaal	Thermoplast
-----------	-------------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

Aansluitwijze	Schroefbevestiging, Klemmontage
---------------	---------------------------------

#### Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
-------------------------	--------

Stekerstand gedraaid	Nee
----------------------	-----

Met klapdeksel	Nee
----------------	-----

Met ronde aardingspen	Nee
-----------------------	-----

Met signaallamp	Nee
-----------------	-----

Met slot	Nee
----------	-----

**Toebehoren**

---

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Capaciteit**

---

Aantal modules	1
----------------	---

**Teksten**

---

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

---

Deksel	Centraalplaat
--------	---------------

---

Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	-------------------------------------

**Deksel, deur**

---

Type deksel	Zonder deksel
-------------	---------------

---

Gerelateerde Series	Serie berker K.1
---------------------	------------------